



IM30-10B-N-ZW0

IMN

INDUKTIVA GIVARE

SICK
Sensor Intelligence.



Bilden kan avvika från texten



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
IM30-10B-N-ZW0	6021128

Ingår i leveransen: BEF-MU-M30 (2)

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IMN

Tekniska data i detalj

Kännetecken

Konstruktion	Cylindrisk med gängad design
Gängstorlek	M30 x 1,5
Diameter	Ø 30 mm
Kopplingsavstånd S_n	10 mm
Säkrat kopplingsavstånd S_a	8,1 mm
Installation i metall	Skärmad
Kopplingsfrekvens	450 Hz
Anslutningstyp	Kabel, 2-ledare, 2 m
Kopplingsutgång	NAMUR
Utgångsfunktion	N/C
IP-klassning	IP67 ¹⁾
Speciella användningsområden	Explosionsfarliga områden

¹⁾ Enligt EN 60529.

Mekanik/elektroteknik

Matningsspänning	7,5 V DC ... 25 V DC ¹⁾
Strömförbrukning	30 mA ¹⁾
Hysteres	1 % ... 15 %
Temperaturdrift (från S_r)	± 10 %
EMC	Enligt EN 60947-5-6
Strömförbrukning, dämpad	≤ 1 mA
Strömförbrukning, odämpad	≥ 2,2 mA
Kabelmaterial	PVC

¹⁾ Vid användning utanför den explosiva zonen.

²⁾ Endast för anslutning till en separat certifierad egensäker strömkrets.

³⁾ 1 kΩ.

Ledararea	0,5 mm ²
Ledardiameter	Ø 5,4 mm
Ledarmotstånd	50 Ω
Stöt och vibrationstålighet	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgivningstemperatur, drift	-20 °C ... +70 °C
Husmaterial	Mässing, förnicklat
Material, aktiv yta	Plast, PTB
Husets längd	41 mm
Effektiv gånglängd	40 mm
Max. åtdragningsvridmoment	50 Nm
Vikt	233 g
Leveransomfattning	Fästmuttrar, mässing, förnicklade (2 x)
EG-typintyg	PTB 03 ATEX 2037
Ex-område-kategori	1G, 2G
Max. ingångsspänning U_i	15 V ²⁾
Max. ingångseffekt P_i	120 mW ²⁾
Max. ingångsström I_i	50 mA ²⁾
Max. inre kapacitans C_i	145 nF ²⁾
Max. inre induktivitet L_i	140 µH ²⁾
Märkspänning	8,2 V DC ³⁾
Apparatgenskaper	II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20 °C ... +70 °C, II 2 G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20 °C ... +70 °C

¹⁾ Vid användning utanför den explosiva zonen.

²⁾ Endast för anslutning till en separat certifierad egensäker strömkrets.

³⁾ 1 kΩ.

Säkerhetstekniska parametrar

MTTF_D	9.926 år
DC_{avg}	0%

Reduktionsfaktorer

Anvisning	Värdena gäller som riktvärden, vilka kan variera
Rostfritt stål (V2A)	Ca 0,7
Aluminium (al)	Ca 0,4
Koppar (Cu)	Ca 0,3
Mässing (Ms)	Ca 0,5

Monteringsinformation



Anmärkning	Tillhörande grafik, se "monteringsinformation"
B	30 mm
C	30 mm
D	30 mm
F	80 mm

Klassificeringar

ECl@ss 5.0	27270101
ECl@ss 5.1.4	27270101
ECl@ss 6.0	27270101
ECl@ss 6.2	27270101
ECl@ss 7.0	27270101
ECl@ss 8.0	27270101
ECl@ss 8.1	27270101
ECl@ss 9.0	27270101
ECl@ss 10.0	27270101
ECl@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


Monteringsinformation

Skärmad montering




Anslutningsschema

Cd-012



Måttritning (Mått i mm)

IM30 Namur, skärmat



- ① Anslutning
- ② Fästmutter (2x), NV 36, metall

Rekommenderat tillbehör

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/IMN

	Kortfattad beskrivning	Typ	Artikel nr
Fästvinklar och -plattor			
	Fästplatta för M30-sensorer, stål, förzinkat, utan fästmaterial	BEF-WG-M30	5321871
	Monteringsvinkel för M30-sensorer, stål, förzinkat, utan fästmaterial	BEF-WN-M30	5308445
Moduler och gateways			
	NAMUR-isolationsförstärkare, ledningsfelidentifiering, kopplingsutgångar: 2 normalt öppna reläer (1 per kanal), matningsspänning: 24–230 V, spänningstyp: AC/DC	EN2-2EX1	6041096

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com