

Spécifications Techniques

Harnais Miller H-Design 1pts avec boucles manuelles

Description:

Harnais Miller H-Design 1 point avec boucles manuelles sur la bavaroise et les cuissardes.

Le harnais Miller H-Design est la nouvelle génération de harnais dédiés au secteur de la construction, de l'industrie générale procurant plus de confort, de liberté de mouvement et sécurité aux utilisateurs.

**Harnais certifié
à 140 kg**

Références:

1032830	H-Design 1pt boucles auto. taille 0
1032831	H-Design 1pt boucles auto. taille 1
1032832	H-Design 1pt boucles auto. taille 2
1032833	H-Design 1pt boucles auto. taille 3



GRILLE DES TAILLES

POIDS KG

140	SUR DEMANDE										SUR DEMANDE											
130																						
120	SUR DEMANDE	TAILLE 1				TAILLE 2				TAILLE 3												
110																						
100	SUR DEMANDE																					
90																						
80	SUR DEMANDE																					
70																						
60	SUR DEMANDE																					
50																						
40	SUR DEMANDE																					
	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	HAUTEUR EN CM										

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com

Avantages:

CONFORT ET LIBERTE DES MOUVEMENTS

- Architecture en H exclusive, grâce au positionnement ergonomique des sangles procurant une totale liberté de mouvement des bras.
- Cuissardes horizontales évitant la friction inconfortable sur les jambes et l'aine (comparé aux cuissardes traditionnelles) augmentant le confort pour l'utilisateur pendant le travail.

REGLAGES ET CONNEXIONS FACILE ET RAPIDE :

- Boucles d'ajustements facile d'accès, réglage rapide : mouvement intuitif de haut en bas.
- Points d'ancrages très accessibles : Dé dorsal cambré
- Bavaroise réglable pour un ajustement parfait en hauteur et en largeur.
- Cuissardes réglables.
- Système porte accessoires intégré.



SECURITE ACCRUE ET TRACABILITE PLUS FACILE :

Coloris textile vert fluo, coutures très visibles, témoin de chute dorsal afin de faciliter l'inspection avant utilisation.



**Indicateurs de chute
sur la plaque dorsale**
pour faciliter l'inspection

- Etiquettes facilitant l'inspection annuelle pour une meilleure traçabilité.
- Sangle déperlante et anti tâche pour une durabilité accrue.
- Veste haute visibilité (en option) pour voir l'utilisateur même dans les environnements sombres (EN ISO 20471)

Caractéristiques :

Bretelles :

Sangle verte standart 44,5 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Résistance à la rupture : > 2700 daN

Autres sangles : Sangle noire standard 44 mm

Polyester avec traitement PTFE (déperlant / anti tâche)

Résistance à la rupture : > 2700 daN

D-dorsal :

Matière : Acier / Finition : Acier zingué

Résistance à la rupture : > 2300 daN

Boucles manuelle : acier , finition : Acier zingué

Résistance à la rupture : > 900 daN

Poids :

Réf	Désignation	Poids (kg)
1032830	H-Design 1pt boucles auto. taille 0	0,92
1032831	H-Design 1pt boucles auto. taille 1	0,94
1032832	H-Design 1pt boucles auto. taille 2	0,96
1032833	H-Design 1pt boucles auto. taille 3	0,98

Résistance à la rupture: > 15 KN

Température : -30°C to +50°C

EN 361

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com