

**194S0004**

## Capteur de courant flexible RGW-40 40MM

### Points forts

- Excellente précision
- Verrouillage sécurisé
- Installation

### Caractéristiques générales

- Associés aux DIRIS A-30, A-41, A-60, Q800, COUNTIS E4x, COSYS et ATyS C65.

### Conforme aux normes

- IEC 60529
- IEC 61869-10
- UKCA

### Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/194S0004>

Les capteurs de courants flexibles RGW\* mesurent les courants de charges et sont particulièrement adaptés à des installations existantes. Les capteurs RGW disposent d'une gamme de mesure élargie allant jusqu'à 5000 A ainsi que de 6 diamètres d'ouverture pour avoir une solution de mesure la plus adaptée au besoin. Il est possible de transmettre le signal de mesure aux compteurs et aux centrales de mesure disposant d'entrée(s) 1 A.

\*compatible uniquement avec l'ajout de l'intégrateur RAC-1A

### Caractéristiques techniques

Fonction	Mesure
Type de courant	AC
Type de produit	Flexible
Diamètre interne	40
Valeur du secondaire	Tension
Classe de précision	0.5
Type de connexion	Câble
Norme	IEC 61869-2
Personnalisable	Non

### Classification

UNSPSC	41113637
Classe ETIM	EC002048
IGCC	5343

### Commerce

Description	Capteurs de courant flexibles ROGOWSKI 40mm pour intégrateur RAC-1A classe 0.5, gamme de courant 100-5000, ces RGW mesurent les courants de charge et sont particulièrement adaptés aux installations existantes.
Date d'effet	2023-05-31
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	IT

### Logistique

GTIN/EAN	3596033231049
Code douane	8504312990
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.114
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.04
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.15
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.15