




DuoLine

	Interrupteurs l'cl'ic 			Interrupteur bijoncteur IB'cl'ic 
				
fonction	Ouverture et fermeture en charge d'un circuit déjà protégé contre les surintensités et fonction sectionnement.			Ouverture et fermeture simultanée en charge de deux circuits indépendants (ex. : circuits de chauffage électrique).
références	16772	16773	16774	15097
type	uni	bi	tétra	2 circuits bipolaires isolés
largeur en pas de 9 mm	2	2	4	4
tension	250 V CA	415 V CA	415 V CA	400 V CA
calibre	20 A	32 A	32 A	32 A
endurance électrique (OF) :	30 000 cycles (AC22, cos $\varphi = 0,6$)			-
sectionnement	à coupure pleinement apparente			-
utilisation en courant continu	48 V (110 V avec 2 pôles en série)			-
livré avec	-			capots couvre-bornes plombables
conformité aux normes	NF EN 60669-1 (C61-110), agréé NF			prescriptions EDF, agréé NF
raccordement par bornes à cage	câble rigide ou souple sans embout jusqu'à 2 x 4 ^e ou jusqu'à 1 x 10 ^e			
schéma				

Commutateurs CM'cl'ic				Boutons-poussoirs BP'cl'ic													
																	
fonction				Les commutateurs CM permettent la commande manuelle de circuits électriques.				Les boutons-poussoirs BP permettent la réalisation de commande par impulsions.									
références		16196		16198		16197		16199		16187		16188		16189			
type		2 positions						3 positions		sans voyant		avec voyant					
contact		OF		1F + 1O		OF + OF		OF		1F + 1O		1F		10			
largeur en pas de 9 mm		2		2		4		2		2		2		2			
voyant		couleur		-								vert		rouge			
		alimentation										110... 230 V CA					
		type										LEDs non interchangeable, sans maintenance					
		consommation										0,3 W					
		durée de vie										100 000 heures à efficacité lumineuse constante					
calibre				20 A													
tension				250 V CA													
installation				sous les peignes Bar'cl'ic car pourvus d'évidements laissant passer les dents des peignes ou devant un répartiteur Distri'cl'ic XE													
démontage				peigne en place													
endurance électrique (AC22) :				30 000 cycles				30 000 manoeuvres (cos $\varphi = 0,8$)									
conformité				EN 60669-1 et EN 60947-5-1, agréés NF													
raccordement				bornes décalées pour un raccordement des câbles plus aisé													
				dans bornes à cage pour câble rigide ou souple avec ou sans embout câble jusqu'à 2 x 2,5 ^e													
				vis à empreinte +/-, Pozidriv n° 1													
schéma				