Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

Rugged Outdoor Switch

販売事業者
Rs-online

09-RS.1101.5000.M000



https://rs-online.eao.com/component/09-RS.110...

お客様の製品:



09-RS.1101.5000.M000
Rugged Outdoor Switch

前面

フロント寸法:	Ø 39 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック
フロントベゼル 形状:	レイズド

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 30 mm

操作・表示部分

レンズ 色:	ライトグリーン
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	凹形状
レンズ 種類:	レイズド フロントベゼルより上
シンボル:	シンボル無し

電気的特性

接点:	1 NO
接点の種類:	磁気リードスイッチ
定格電圧:	12 - 48 V DC

パワー **(W):**	10
スイッチング定格**:**	48 V DC @ 0,5 A
電気的寿命**:**	操作回数100万回
熱電流 **Ith:**	0.5 A

機械的特性

端子**:**	1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector
接点 材質**:**	ロジウム/シルバー
スイッチング動作**:**	モメンタリ
機械的寿命**:**	操作回数100万回
操作力**:**	25 N
操作トラベル**:**	5 mm ± 0.1 mm
締め付けトルク**:**	2.5 ～ 3 Nm フィキシングナット
重量**:**	0.04 kg

周辺条件

IP前面保護等級**:**	IP67 (ISO 20653)
IP保護等級**:**	IP67背面 (ISO 20653)
使用温度**:**	- 20 ° C ～ + 100 ° C (DIN EN 60068-2-64)
保存温度**:**	- 20 ° C ... + 100 ° C (DIN EN 60068-2-64)
耐振動性**:**	振動 TL80101 (2006-10) 第4.1.4章 試験の厳しさレベル3、DIN EN 60068-2-64に基づく試験条件、空間軸ごとに試験時間2時間
耐候性**:**	100サイクル（-20℃...+100℃）、高温で25分、低温レベルで20分を各25分間

認証

認証**:**	EMC (EN ISO 13766-1:2018), EMC (EN ISO 14982:2009)
準拠**:**	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant


その他

簡単な説明**:**	Rugged Outdoor Switch, モメンタリ, 48 V DC @ 0,5 A, 12 - 48 V DC, 1 NO, 1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector, 丸形, プラスチック, シンボル無し, ライト

グリーン


ハウジング 色:	黒
ハウジング 材質:	プラスチック

コンポーネント レイアウト:



1 = Common +
2 = Switch Out
3 = LED - (non illuminated - blank)

マウントカットアウト:



寸法図:

