



Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Multi-services socket
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der TV-Steckdose	Individual
Verpackungstyp	Paint cover

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Streckendämpfung	0,8 dB TV Signal5...862 MHz
Anzahl der Eingänge	1
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Drahtabsolierungslänge	8 mm
Kabeltyp	Koaxial
Äußerer Kabeldurchmesser	7 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame Zinklegierung: Gehäuse
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	40,5 mm
Einbautiefe	25,7 mm
Produktgewicht	0,091 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Minimum percentage of recycled plastic content	13