


KRV72-PP

Galet de roulement

Stud type track rollers KRV...-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and with a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KSP	Via head, stud and fit
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	72 mm	Diamètre extérieur
d 1	24 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	80 mm	Largeur
C r w	36.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	86.000 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	12.800 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	1.100 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	0,999 kg	Poids



Dimensions

B 1	30,6 mm	largeur rondelle axiale
B 2	49,5 mm	Longueur effective du goujon
B 3	11 mm	Distance trou de lubrification
C	29 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,8 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	44 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d 3	4 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M24X1,5	Filetage
I G	25 mm	Longueur de taraudage
W	14 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA3X9,5	Graisser entrainement
M A	220 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés