



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B

UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B
ID du produit	4NWP100161R0001
EAN	7640169261909
Description du catalogue	UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B
Description longue	Rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO) /Facteur de puissance ≥0,995 à 100 % de charge - THDi <3 % /Configuration flexible pour autonomie évolutive /Tension et courant de batterie réglables /Courant chargeur batterie stable /Plug and Play

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD005611
Informations RoHS	4NWD005610 rev.B
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	90637fca-ce67-49e0-89b3-c3fbd7890322 Switzerland
SCIP simplifié	cb559433-f28a-486b-9113-d5b1159c3f6e Spain ee9f0f68-0259-47fe-9e79-027f3cfbd81c Belgium

03e7fdf0-630d-497b-822e-13518de9f6f2 Netherlands
decc3ed2-a430-44fc-a568-abf4e90f97e6 Hungary
8ee4bdc7-8970-4f94-baba-cae7375787e7 Czech Republic
2631a6fc-e08a-4b4d-89f4-0ec38ff5f26d Croatia
6fb5f3b4-dcdb-49b2-af6e-2338af1b51de Germany
8ed5a9d4-b87a-4b01-888f-91dd77ba58dc Estonia
b9343948-0318-4137-8107-3c086fe67547 Greece
65222795-94d2-4cd5-b477-a958264616e7 Germany
18048e1c-7afd-413b-90ad-26e88c430815 Sweden
3916b312-d4b6-4791-a1f0-221ae61bd8f9 Germany
87f2d8c2-ae04-42a6-ad91-a114c169f2a7 Germany
258441ce-144d-4bce-9926-992a6dcb3030 Denmark
16d8d188-2ceb-4752-afb9-78ac930009b4 Belgium
dfe9082e-89e6-4038-bbb6-c88b744ab31b Portugal
9fab881a-2327-40a6-a487-f978f39c420e France
10ff7b30-e41a-4370-aed0-a17cabe407fa Sweden
2a237794-ae6b-441c-8205-0ed2175a725c Poland
8cf8c869-a9a4-42e2-b858-d109f5338aa4 Finland
ece2bfcd-ee8b-4876-8a45-bd7da2a23aa1 Germany
444b2b85-7bb6-4531-a267-1cffa3560ba France
adff9c98-8fbf-432b-a144-d3b1cb4a35fa Poland
b7d814df-cca9-4d6c-af8c-b57866032a18 Norway
4d781575-e689-4584-8829-dd5ae1042a96 Bulgaria
0ef8ae13-4153-446f-9a64-4ec8e0128795 Poland
8e312077-2dc7-45e7-b6ff-863b241730d4 Hungary

Downloads Préférés

Fiche technique, Informations techniques	4NWD003883_EN
Instructions et manuels	4NWD003883_EN

Environnement

Température de l'air ambiant	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande

Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408611
Numéro E (Norvège)	6609402
Numéro E (Suède)	5257247
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions

Largeur nette du produit	190 mm
Hauteur nette du produit	327 mm
Profondeur/longueur nette du produit	399 mm
Poids net du produit	13.3 kg

Emballage

Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	324 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	464 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	500 mm
Poids brut du colis niveau 1	19.6 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169261909

Technique

Puissance de sortie apparente	2000 V-A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U _{in})	220 V 230 V 240 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	4
Nombre de sorties	Connexion C13 4
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	1800 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004828

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 T G2 IEC 230V

