

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit RJ45 / IP20, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 10 m

## Données commerciales

Référence	1411542
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1CJO
Product key	BF1CJO
GTIN	4046356933834
Poids par pièce (emballage compris)	693 g
Poids par pièce (hors emballage)	693 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	4
Application	Standard
Blindé	oui
Détrompage	Données - D

### Interfaces

Système de bus	Sercos III
Type de signal/catégorie	Sercos CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s

### Signalisation DEL

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Propriétés électriques

Tension nominale U <sub>N</sub>	48 V AC 60 V DC
Intensité nominale I <sub>N</sub>	1 A
Support de transmission	Cuivre

### Indications sur les matériaux

Coloris Zone de préhension	noir
----------------------------	------

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45 / IP20
Nombre de pôles	4 (8)
Couleur surface de prise	noir
Matériau	CuSn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) PA (Porte-contacts) PA (Boîtiers)
Cycles d'enfichage	≥ 750
Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C

#### Raccordement 2

Type	connecteur femelle droit M12 SPEEDCONN / IP67
Nombre de pôles	4
Type de codage	D (Données)
Couleur surface de prise	noir

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO

1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>



Matériau	CuSn (Contact) Ni/Au (Surface des contacts) TPU GF (Porte-contacts) TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)
Cycles d'enfichage	≥ 100
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 100 MΩ
Couple de serrage	0,4 Nm
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 90 °C

## Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
Poids de gaine	68 kg/km
Style UL AWM	21694 (60 °C / 600 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Type	Sercos III [93K]
Durée du parcours du signal	5,3 ns/m
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,25 mm
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	4x 0,34 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	env. 1,55 mm
Diamètre extérieur du câble	6,5 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	rouge signalisation RAL 3020
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PE
Fil, coloris	blanc, jaune, bleu, orange
Epaisseur gaine extérieure	env. 0,9 mm
Type de blindage de paire	Feuille en polyester recouverte d'alu
Câblage total	Quarte en étoile
Résistance max. du conducteur	≤ 120 Ω/km
Résistance d'isolation	≥ 0,5 GΩ*km
Résistance de liaison	≤ 20,00 mΩ/m (à 10 Hz)
Impédance d'onde	100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz)
Tension nominale câble	600 V
Tension d'essai fil/fil	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	3 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	7 x D
Résistance à la propagation des flammes	selon UL 1685 (CSA FT 4)
Résistance à l'huile	particulièrement résistant à l'huile
Résistance spéciale	résistant aux UV selon UL 1581, section 1200

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe)
	-40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple)
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 60 °C
Type de signal/catégorie	Sercos CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s

## Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65 (Connecteur M12)
	IP67 (Connecteur M12)
	IP20 (Connecteur RJ45)
Indice de protection	IP67/IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (Connecteur M12)
	-25 °C ... 60 °C (Connecteur RJ45)

## Normes et spécifications

M12

Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101
----------------------	-----------------

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO




1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

## Dessins

Dessin coté



Connecteur RJ45, IP20

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO

1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>



Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle RJ45


# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Schéma de connexion



Disposition des contacts du connecteur femelle M12 et du connecteur RJ45

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO

1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>



## Homologations



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO

1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-9.0	27060308
ECLASS-10.0.1	27060308
ECLASS-11.0	27060307

### ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO

1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

## Accessoires

### Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD 04 SAC - 1208429

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208429>

Tournevis dynamométrique, couple de serrage prétréglé de 0,4 Nm et entraînement hexagonal de 4 mm pour connecteur M12



### Tournevis dynamométrique

Tournevis dynamométrique - TSD-M 1,2NM - 1212224

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212224>

Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm



# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

## Kit d'adaptation

Kit d'adaptation - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212600>

Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC



## Outil

Outil - SAC BIT M12-D15 - 1208432

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208432>

Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm



# Câble de réseau - NBC-FSD/10,0-93K/R4AC SCO



1411542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411542>

## Vis de fermeture

Vis de fermeture - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430899>

Cache de protection M12 avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M12 non affectés



## Clips de sécurité

Clips de sécurité - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1558991>

Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil



Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)