


[EN-GB](#)[FR](#)[ES](#)

Voir la fiche
technique en ligne

/ V1-BK-W

Casque VISARC pour électricien avec écran intégré Arc-Flash APC1



/ Normes

- CASQUE :
- EN 397 + A1 : 2012 : LD
- EN 50365 : 2023 : Classe 2 - Utilisation jusqu'à 17 000 V AC - Testé jusqu'à 30 000 V AC
- ECRAN :
- Normes protection des yeux : EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO16321-1
- EN ISO 16321-1 : 2022 : EN ISO 16321-1 : 2022 PENTA UL1,2 ET* K N 9 16321 PENTA ET 3 9 1-M CE 0161 *(DT : V1-BK / ET : V1-LPP-BK)
- EN IEC 62819 : 2023 (casque + écran) : BOX TEST :, APC 1, LTCO UL 1,2, OPEN ARC :, -
- IEC 62819 (casque + écran) : APC1

/ Utilisation

Protection du visage et de la tête contre les effets thermiques liés à l'arc électrique (Arc-Flash), avec une incidence d'énergie pour une installation électrique jusqu'à 4 kA, et une distance de travail de 30 cm (APC 1)
Protection contre l'arc électrique de court-circuit, les risques de chute d'objets, de rayonnements UV, et les projections de métaux en fusion notamment

/ Avantages

- Compatible avec assemblage d'autres EPI
- Design moderne et ergonomique
- Environnement ATEX
- Sans métal
- Ajustement du casque à une main
- Compatible port de lunettes de vue
- Management des couleurs pour une identification personnalisée
- Double calotte pour une protection optimale de l'écran en prolongeant sa durée de vie et une protection supérieure au risque électrique et arc-flash.
- Casque parfaitement équilibré, offrant une protection optimale pour les électriciens dans tous types d'environnements industriels.
- Système de réglage du serre-tête rabatable pour un stockage optimal

/ Domaines d'activité



Câble & connexions



Mobilité électrique



Traction électrique



Distribution d'électricité



Production



Transport



Industrie



Sous-station

Fiche technique




/ Caractéristiques

- Couleur principale : Blanc
- Ventilation : Non ventilé
- Matériau de la coque (calotte) : ABS
- Ajustement du casque : Crémaillère
- Tour de tête (cm) : 53-63
- Bandeau de confort : Mousse
- Mentonnière : Avec mentonnière
- Points de fixation : 6 points
- Points d'ancrage de la jugulaire : 4 points
- Couleur de l'oculaire : Incolore
- Durée de stockage : 36 mois
- Durée de vie à partir de la première utilisation : 60 mois
- Encoches de montage (pour fixation anti-bruits)



VISARC PROFIL



/ Accessoires

	Référence	Désignation
	VA-REFLECT	Kit 4 bandes rétro réfléchissantes Flame Retardant (FR) pour casque électricien VISARC Couleur : gris
	VA-NECK	Protège nuque avec tissu déperlant FR, HV et UV pour casque électricien VISARC
	TC42AB	Coquilles anti-bruit SNR 26 décibels pour casques électricien.
	VSP-LPFI	Protection latérale et du menton en tissu FR (Flame Retardant) - APC 1 - ATPV 11 cal/cm ² / ELIM 8,2 cal/cm ²
	VSP-LPP	Bouclier de protection latérale et du menton pour casque électricien VISARC

/ Produits contenus dans le kit

	Référence	Désignation
	VA-BAGS	Housse de protection standard pour casque électricien VISARC - versions SANS module électronique / ref. VEA-3
	VA-WIPE	Chiffon microfibre pour écran de protection

