




RCJY35-TV-VA-FD [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Corps de roulement à bride, conception FD

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
Matériaux	TV-FD	Plastic for food industry
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	117 mm	Largeur de bride
U	46,9 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	22.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	12.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	655 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	18.500 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,73 kg	Poids

Cotes de montage

J	92 mm	Distance trous de fixation
N	13 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Largeur entre plats



Dimensions

A	34,8 mm	Hauteur logement
A 1	15,5 mm	Épaisseur de bride
A 2	21,5 mm	Distance piste
B	42,9 mm	Largeur
B 3	42,1 mm	Distance housing centre to cap end
S 1	25,4 mm	Distance raceway to locking device
V	90 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	1/4"-28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

GEH.CJ07-TV-WHT	Corps de palier
GYE35-KRR-B-FA107-VA-FD	Désignation roulement
KASK07-S-G-WHT	Couvercle de protection

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	100 °C	Température de fonctionnement max.