



Presentazione

Gamma	Ovalis C Series
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Numero di prese	1
Vendita quantità indivisibile	1
Numero di morsetti	2
Condizioni d'impiego	All'interno

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Configurazione poli di uscita	2P
Schermo	With shutter
Outlet standard deviation	Universale
Tipologia fissaggio	Con viti Con ganasce
Colore	Antracite (RAL 7021)
Finitura superficie	Opaco
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Durata servizio [cicli]	5000 cicli
Durata elettrica	5000 cicli
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 4 mm ² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per A trefolo cavi 1 x 1,5...2 x 4 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	ASA + PC: copertura meccanismo PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42,5 mm
Profondità di incasso	26,5 mm
Peso netto	0,041 kg

Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Presa standard	Europeo
Trattamento superficiale	Painted

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 NF C 61-314
Certificazioni prodotto	Aenor: 030/2210[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D
Caratteristiche ambientali	Decolorante Sapone liquido Liquido per lavaggio finestre Alcol Acetone Olio UV resistente Benzina

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Minimum percentage of recycled plastic content	56