Brand of NTN corporation

Données techniques

UCP309

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

COMPOSITION DU KIT

UC309G2, P309

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Largeur du logement	67 mm
A1 - Largeur au sommet du logement	45 mm
B - Largeur Bague Intérieure	57 mm
d - Diamètre arbre	45 mm

UCP309
Paliers auto-aligneurs

DEFINITION TECHNIQUE	
G - Graisseur	M6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement	67 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement	24 mm
H2 - Hauteur du logement	129 mm
J - Distance entre trous de fixation	190 mm
L - Longueur du logement	245 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement	65 mm
N - Dimension trou de fixation	20 mm
N1 - Longueur du trou de montage	30 mm
S - Distance face / centre du palier	22 mm

PERFORMANCE PRODUIT	
C - Capacité de charge dynamique	53000000 mN
C0 - Capacite de charge statique	31800000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES	
Masse	4,58 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	22 N-m