



Données techniques

29322E

Butées à rotule sur rouleaux



VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre	110 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement	190 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement	140,5 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre	171 mm
T - Hauteur de butée	48 mm
C - Largeur de la rondelle de logement	23 mm
B - Largeur de la rondelle arbre	30,3 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle	46 mm
a - Position Point Application Charges	64 mm
Matière Cage	Tôle
Masse	5,4 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	589000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	1830000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	200000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	11400 °/s
N ref - Vitesse thermique de référence	10800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	19800 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	8.59 Hz
--	---------



FREQUENCES ROULEMENT

BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	10.41 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	6.495 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	3.248 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.452 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	165 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	145 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre	117 mm
db2 - Diamètre max entretoise	117 mm

