

**81214-TV** **Butée à rouleaux cylindrique**

Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet,
combinaison de K812, GS, WS

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
T	27 mm	Hauteur
C _a	187.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	550.000 N	charge stat. de base, axiale
C _{ua}	54.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.250 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.120 1/min	Vitesse de base
D	105 mm	Diamètre extérieur
≈m	0,765 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	102 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	74 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

D ₁	72 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	105 mm	Rip diameter shaft washer
r _{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K81214-TV	Cage à rouleaux
GS81214	Rondèle logement
WS81214	Rondèle arbre
LS85110	Rondelle piste

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert