



Données techniques

NKX17T2Z

Roulements combinés

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Fw - Cote sous rouleaux	17 mm
dw - Diamètre d'alésage de la rondelle arbre	17 mm
D - Diamètre Extérieur	26 mm
D2 - Diamètre extérieur flasque de butée	31 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	25 mm
C1 - Hauteur de butée	9 mm
C2 - Position trou	8 mm
a - Diamètre d'appui butée	25,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague extérieure	Oui/Yes
k - Diamètre trou	2,5 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,056 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	10400000 mN
Ca - Capacité charge axiale dynamique	10800000 mN
C0r - Capacité charge statique	14400000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	18200000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	36000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	51000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	25 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm

