

WS 3- 5 - 警告标识



0805357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805357>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

警告牌，配有2只塑料螺钉，覆盖3只端子，间距5 mm



优势

- 警告标志用塑料螺钉固定在UK ...组合式端子的桥接井内
- 电源连接端子进行了可靠的覆盖，并用警告标志标识
- 这样可以防止接线点被意外操作

商业数据

订货号	0805357
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2511
产品关键代码	BG2511
目录页面	页码593 (C-1-2019)
GTIN	4017918145149
单件重量（含包装）	1 g
单件重量（不含包装）	0.97 g
原产地	DE

WS 3- 5 - 警告标识



0805357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805357>

技术数据

产品属性

产品类型	印有警告标识
类型	矩形
位数	3
针距	5 mm

标识

标签数	1
打印	闪电图案和英文警告

尺寸

宽度	15.4 mm
高度	21 mm
直径	0.00 mm
针距	5 mm

材料规格

颜色	黄色/黑色
标识材料	PVC

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-15 °C ... 65 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	插拔式
------	-----

WS 3- 5 - 警告标识



0805357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805357>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

WS 3- 5 - 警告标识



0805357

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0805357>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn