Produktdatenblatt
Eigenschaften

S340263
Switch, Ovalis C Series, 1-pole 2-way, 10AX, anthracite luminous

Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis C Series
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Geräteanwendung	Beleuchtungssteuerung
Verkauf je unteilbare Menge	1
Einsatzbedingungen	Innenraum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Anzahl der Wippen	1
Stellglied	Wippe
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Verpackungstyp	Paint cover
Bemessungsstrom	10 AX
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Lasttyp	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Mindestlastaufnahmevermögen	200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
Lebensdauer in Zyklen	20000 Zyklen bei ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
Elektrische Lebensdauer	20000 Zyklen bei ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
Anzahl der Klemmen	3 schraubenlose Klemmen
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n) 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge	12 mm
Lichtquelle	LED 1,5 mA
Lokale Signalisierung	Luminous
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PBT (Polybutylenterephthalat) GF30: support frame PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	33,4 mm
Einbautiefe	18,75 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan
Cos phi	0,6
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5…50 °C
Durchschlagfestigkeit	2000 V
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5…35 °C
Normen	2006/95/EWG EN 60669-1
Produktzertifizierungen	NF
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Bleichen Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton Öl UV-beständig Benzin

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content	58