Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

Nome o marchio del fornitore: PowerLED

Indirizzo del fornitore: Sheriff Dabiri, THE EWART 3, BT2 7EP UNITED KINGDOM BELFAST NORTERN IRELAND, XI

Identificativo del modello: DOB-896-RGBSW-20


Tipo di sorgente luminosa:


Tecnologia d'illuminazione:	LED	Non direzionale o direzionale:	DLS
Tipo di attacco della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	Wire		
A tensione di rete o non a tensione di rete:	NMLS	Sorgente luminosa connessa (CLS):	No
Sorgente luminosa a colori variabili:	Sì	Involucro:	-
Sorgente luminosa ad alta luminanza:	No		
Schermo antiriflesso:	No	Regolabile:	Solo con specifici regolatori d'intensità
Parametri del prodotto			
Parametro	Valore	Parametro	Valore
Parametri generali del prodotto:			
Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino	16	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (ϕuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360º), in un cono ampio (120º) o in un cono stretto (90º)	940 in Cono ampio (120°)	Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini	2 700
Potenza in modo acceso (P_{on}), espressa in W	16,0	Potenza in modo stand-by (P_{sb}), espressa in W e arrotondata al secondo decimale	0,00
Potenza in modo stand-by in rete (P_{net}) per le sorgenti luminose	-	Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino,	90...90


connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale			oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare	
Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm)	Altezza	2	Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm	Vedi immagine nell'ultima pagina
	Larghezza	12		
	Profondità	5 000		
Dichiarazione di potenza equivalente[(a)]		-	Se sì, potenza equivalente (W)	-
			Coordinate cromatiche (x, y)	0,467 0,421
Parametri per sorgenti luminose direzionali:				
Intensità luminosa di picco (cd)		309	Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare	180...180
Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:				
Valore dell'indice di resa cromatica R9		0	Fattore di sopravvivenza	1,00
Fattore di mantenimento del flusso luminoso		0,70		


[(a)] '-' : non applicabile;


[(b)] '-' : non applicabile;



Spectrum
1.0-7.378mW/nm
Wavelength(nm)



4.4 SDCM
x=0.463 y=0.420 F2700



Spectrum
1.0-37.945mW/nm
Wavelength(nm)



50.5 SDCM
x=0.550 y=0.252 ELL



Spectrum
1.0-25.510mW/nm
Wavelength(nm)


246.3 SDCM
x=0.550 y=0.252 ELL


Spectrum
1.0-83.214mW/nm
Wavelength(nm)


125.1 SDCM
x=0.332 y=0.338 5500-D


Spectrum
1.0-80.770mW/nm
Wavelength(nm)


38.9 SDCM
x=0.296 y=0.306 7900-SJL

Numero di registrazione EPREL: 2791739 Modello immesso sul mercato dell'Unione da 20/09/2025.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2791739

Fornitore: SUNPOWER GROUP HOLDINGS NI LTD (Importatore)	**Sito web:** https://www.sunpowergroupholdings.com/

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Sheriff Dabiri	**Sito web:**
E-mail: Logistics@sunpower-uk.com	**Telefono:** +44 118 982 3745

Indirizzo:
THE EWART 3
BT2 7EP BELFAST