Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 24V 40Nm signal 0..10V pour registre

8751039000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MD
Modèle d'actionneur	MD40A-24
Destination du produit	amortisseurs
Actionneur	Rotatif
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	6,5 VA
Puissance consommée en W	4,5 W
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Consommation moyenne au maintien en VA	6,5 VA CA
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Etalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur visuel avec anneau de position
Longueur de fil	1 m
Rotation de l'actionneur	95 °
Réglage de la plage de rotation	95° maximum (limité par une butée réglable)
Temps de course	75 s
Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30…50 °C
Humidité relative	0…95 % HR, sans condensation
Température ambiante pour le stockage	-40…80 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	28 cm
Largeur de l'emballage 1	16,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**134 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**28 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**103 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**3 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**80**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**