

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Wiser Ovalis - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Blanc

S320567WW

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.562 kg de CO₂ par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Ovalis
Type de numéro	NH3508
Type de produit ou équipement	Commande de volet connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home

Complémentaires

Application de l'appareil	Actionneur de volet-roulant
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de technologie	Électronique
Nombre de bascules	1
Actionneur	Bouton-poussoir
Montage de l'appareil	Affleurant
Mode de fixation	Par vis Par griffes
Type de charge	Moteur : 500 VA à 250 V CA (intérieur)
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Courant nominal	4 A
Facteur de puissance	0,6
Consommation en veille	Max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer	10 A
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique : enjoliveur PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe Métal : bornes
Nombre de touches de FONCTION	2
Signalisation locale	Programmable : 1 DEL (vert/rouge)
Fonction de signalisation	Voyant allumé quand la sortie est actionnée Positionneur Indication de la programmation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de sorties	1
Type de commande	Commande à distance par bouton poussoir auxiliaire double Contrôle à distance Wiser App programmation de l'appareil Contrôle local commande de stores/volets-roulants
Nom du logiciel	Wiser App :mettre à niveau le firmware Wiser App :régler le temps de mouvement du store Wiser App :définir l'état des LED Wiser App :commutation en semaine Wiser App :fonction astro Wiser App :fonction aléatoire Wiser App :gestion de la position des stores et des lamelles Wiser App :contrôle de la durée
Nombre d'appareils connectés max	Zigbee : 15 (appareil intelligent)
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee (2,4 GHz), 10 mW à < 50 m
Configuration requise	Wiser Home Touch Wiser App Wiser Home Touch Wiser Home control Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Auxiliaires connectés	Nombre illimité de boutons-poussoirs doubles, distance : 50 m
Equipement fournis	Manuel utilisateur Plaque de finition
Configuration du câblage	Avec neutre
Mode de raccordement	Borne à vis
Nombre de connecteurs libres	2
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis	Pozidriv No 1 et combi
Couple de serrage	0,5 N.m
Support de montage	Mural
Type d'installation	Installation en intérieur
Type d'emballage	Carton
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...40 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	5...40 °C
Degré de protection IP	IP20 IP21 avec marquage sur parties visibles
Profondeur d'encastrement	29 mm
Profondeur	41 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Poids du produit	0,047 kg
Normes	EN 60730-2-7 EN 60669-2-1 EN 301-489-17 EN 300-328
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit	VDE NF SEMKO FIMKO CE EAC NEMKO

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)
	Résistant à l'alcool (96%)
	Résistant à l'acide lactique
	Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
	Résistant au javellisant dilué
	Résistant à l'ammoniaque dilué
	Résistant à l'eau savonneuse
	Résistant au lave vitre
	Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
	Résistant à l'hexane

Environnement

Caractéristique d'environnement	Décolorant
	Savon liquide
	Liquide de nettoyage pour vitres
	Alcool
	Acétone
	Huile
	Résistant aux UV
	Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,700 cm
Largeur de l'emballage 1	9,600 cm
Longueur de l'emballage 1	10,600 cm
Poids de l'emballage (Kg)	88,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	716,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	0.6 kg CO2 eq.
--	----------------

Use Better



Matières et Substances

Numéro SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Wiring diagram



(A) Mechanical push-button (optional)

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

