


插头

SEA-GS-11-DUO

产品代号: 18779

FESTO

用于阀岛.



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
安装类型	带螺纹轴套
装配位置	任意
产品重量	24 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 M12x1 4针 直列式插头 / 螺丝端子
工作电压范围 DC	<= 250 V
工作电压范围 AC	<= 250 V
40° C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	2.5 kV
电缆螺纹连接	Pg11
许用的电缆直径	2 x 3 mm 或 2 x 5 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-40 ... 85 ° C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PBT
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	PBT
材料信息, 电气触片	黄铜 白铜镀层