




Prise avec résistance de terminaison bus CAN

SDOGH050ZDAFKPG




Application		
Application		bus CAN; pour les applications mobiles
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	7,7
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Remarques		La résistance de terminaison bus CAN (120 Ω) est intégrée dans le connecteur M12.
Unité d'emballage		1 pièces

Prise avec résistance de terminaison bus CAN

SDOGH050ZDAFKPG

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Couple de serrage: ...0,6 Nm

**Raccordement**