

产品参数表

规格



Easy TeSys Control 3P 接触器 (1NO+1NC) - AC-3 - <= 440V 50A - 220V 线圈 50Hz

LC1N50M5N

主要信息

产品系列	Easy TeSys
产品系列	Easy TeSys Control
产品类型	接触器
产品短名	LC1N
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-3 AC-3e AC-1
极数	3P
额定工作电压 [Ue]	电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz
额定工作电流 [Ie]	50 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=440 V AC AC-3对于电源回路 50 A (当运行温度 <=55 °C) 当运行电压<=440 V AC AC-3e对于电源回路 60 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<=440 V AC AC-1对于电源回路
[Uc] control circuit voltage	220 V AC 50 Hz

补充信息

电动机功率 (kW)	15 kW 当运行电压<=220...230 V AC 50/60 Hz 22 kW 当运行电压<=380...400 V AC 50/60 Hz 25 kW 当运行电压<=415...440 V AC 50/60 Hz 30 kW 当运行电压<=415...440 V AC 50/60 Hz 30 kW 当运行电压<=500 V AC 50/60 Hz 33 kW 当运行电压<=660...690 V AC 50/60 Hz
回路触点类型	3 NO
约定发热电流 [Ith]	60 A (当运行温度 <=60 °C) 对于电源回路
额定接通能力 [Irms]	500 A 当运行电压<=380 V AC 对于电源回路 符合 IEC 60947-4-1 140 A AC 对于辅助触点 符合 IEC 60947-5-1
额定分断能力	400 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947
额定短时耐受电流 [Icw]	400 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 s 对于电源回路 208 A 当运行温度<=40 °C 可持续60 s 对于电源回路 84 A 当运行温度<=40 °C 可持续600 s 对于电源回路
与继电器配合使用的熔丝	10 A gG 当运行电压<=690 V 配合 1 型, 对于控制回路 符合 IEC 60947-5-1 100 A gG 当运行电压<=690 V 配合 1 型, 对于电源回路
平均阻抗	1.5 mΩ - Ith 70 A 50 Hz 对于电源回路
每极功耗	3.8 W AC-3 7.4 W AC-1
额定绝缘电压 [Ui]	690 V 符合 IEC 60947-4-1
过电压类别	III
污染等级	3

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或兼容性

额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 线圈未连接到电源电路 符合 IEC 60947
机械寿命	5000000 次
电气寿命	350000 次 AC-1 900000 次 AC-3 160000 次 AC-4
控制回路特性	AC当50 Hz
控制电压限额	0.85...1.1 Uc (-5...55 °C):线圈起动 50 Hz 0.3...0.6 Uc (-5...55 °C):线圈释放 50 Hz
(~50Hz起动)功耗 (VA)	160 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
(~50Hz吸持)功耗 (VA)	15 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	6...10 W for 控制回路
动作时间	20...26 ms 闭合过程 8...12 ms 打开过程
最大操作频率	1200 次/小时当55 °C
接线能力	控制回路: 螺栓紧固 1 1...4 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...4 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1...4 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...4 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 2.5...25 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 2.5...10 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 1 2.5...25 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 2 2.5...16 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子
紧固扭矩	控制回路: 1.2 N.m 电源回路: 5 N.m
辅助触点类型	1 NO + 1 NC
最小开关电压	17 V 对于控制回路
最小开关电流 [Imin]	5 mA 对于控制回路
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于控制回路
不重迭时间	1.5 ms 得电 确保NC和NO触电之间 1.5 ms 失电 确保NC和NO触电之间
安装方式	DIN 导轨安装 底板安装

环境

标准	IEC 60947-1 GB 14048.4 EN 60947-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1
产品认证	CCC
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
防护措施	TH (污染等级 3) 符合 IEC 60068
周围空气温度	-5...55 °C 运行 -60...80 °C 存储 -20...70 °C (运行在Uc下时)
工作海拔	3000 m 无降容
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
抗冲击、震动性能	抗震性能 触点打开时 (1.5 gn (5...300 Hz)) 抗震性能 触点闭合时 (3 gn (5...300 Hz)) 抗冲击性能 触点打开时 (6 gn (11ms)) 抗冲击性能 触点闭合时 (7 gn (11ms))

高度	127 mm
宽度	75 mm
深度	114 mm
净重	0.98 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	12.7 cm
Package 1 Length	11.4 cm
Package 1 Weight	981 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	15 cm
Package 2 Weight	8.879 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	141.464 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	985
------------------	-----

环境披露	产品环境文件
------	------------------------

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
--------	---

无塑料包装	否
-------	---

欧盟RoHS指令	合规
--------------------------	----

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
----------	----------------------------

Use Again

重新包装和再制造


循环配置文件	产品使用寿命终期信息
--------	----------------------------

WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
------	--

回收	No
----	----

尺寸图


LC1N40...N65(交流, 3极)



LC1		N40...N65
a		75
b1	带有LA4-D•2	135
c		114
c1	带有 LANN (2 或 4 触点)	147


线路图

接触器 (3极)
LC1N40...95



前面板安装附加触点模块


1NO+1NC(LANN11)




2NO(LANN20)




2NC(LANN02)




2NO+2NC(LANN22)




3NO+1NC(LANN31)




1NO+3NC(LANN13)



4NO(LANN40)



4NC(LANN04)



特性曲线


3极接触器 LC1N06...630

触点工作功率
符合 IEC 60947-5-1 标准

交流供电, AC-14 和 AC-15 类别
电气寿命(每小时达到3600 次操作次数)
在感性负载下, 例如电磁线圈:
接通功率 (cos ϕ 0.7) = 10 倍分断功率
(cos ϕ 0.4).

	V	24	48	115	230	400	440	600
1 百万次操作次数	VA	60	120	280	560	960	1050	1440
3 百万次操作次数	VA	16	32	80	160	280	300	420
1 千万次操作次数	VA	4	8	20	40	70	80	100

AC-15



Technical Illustration

Assembly's dimensions

