


プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5-LR - 1817233

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

プラグ, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.5 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式,
色: 緑, コンタクト表面: すず



図は10極仕様



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 046356 756570
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	2.623 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

ピッチ	3.50 mm
寸法a	3.5 mm

その他

製品範囲	FK-MCP 1,5/..-ST-LR
絶縁材質グループ	I
定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	160 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	320 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	8 A
定格電線断面積	1.5 mm ²

プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5-LR - 1817233

技術データ

その他

最大負荷電流	接続電線断面積が1.5 mm ² の場合
絶縁材質	PA
UL94難燃性クラス	V0
内部シリンダゲージ	A1
剥き線長さ	9 mm
極数	2

接続データ

最小電線径(単線)	0.14 mm ²
最大電線径(単線)	1.5 mm ²
接最小電線径(撚線)	0.14 mm ²
最大電線径(撚線)	1.5 mm ²
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	0.25 mm ²
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし	1.5 mm ²
接続電線断面積の最小値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり	0.25 mm ²
接続電線断面積の最大値 (撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブあり	0.5 mm ²
最小接続電線サイズAWG	26
最大接続電線サイズAWG	16

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440309

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409

プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5-LR - 1817233

分類

UNSPSC

UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized / IECEx CB Scheme

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-1.5
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

cULus Recognized	
	B
mm ² /AWG/kcmil	28-16
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	300 V

IECEx CB Scheme 	
mm ² /AWG/kcmil	0.2-1.5
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,5-LR - 1817233

アクセサリ

アクセサリ

ドライバ工具

ドライバ - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



ドライバー、マイナス、VDE絶縁、サイズ：0.4 x 2.5 x 80 mm、すべり止めグリップ付き

端子台マーキング

マーキングカード - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883



マーキングカード、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能：プロッタ、オフィスのプリントシステム、取付けタイプ：粘着剤、印字エリア：186 x 2,8 mm

端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



マーキングカード、カード、白、マーキング、横：連番（1～10、11～20など、91～99まで）、取付けタイプ：粘着剤、端子台幅：3.5 mm、印字エリア：3,5 x 2,8 mm

図面

外形寸法

