



Pushing Performance
Since 1945

DSUB SV FE TSDP STR 50P AU3



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 67 050 4754
规格	DSUB SV FE TSDP STR 50P AU3
浩亭电子目录	https://harting.com/09670504754

标识

类别	连接器
系列	D-Sub
标识	标准
原件	连接器
插针端子介绍	车削 直式

版本

接线方式	波峰焊接接线方式
公母类型	母头
尺寸	D-Sub 5
连接方式	主板到子插件板 堆栈
针数	50
连接长度	5.8 mm
PCB 固定	无锁板结构
锁定类型	带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm

技术参数

排间距	2.84 mm
针间距 (接线端)	2.76 mm
法兰高度	6.5 mm
额定电流	7.5 A
放电距离	≥1 mm



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

爬电距离	≥1 mm
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤10 mΩ
极限温度	-55 ... +125 °C
插入力	≤167 N
拔出力	≥14.5 N ≤111 N
性能等级	3
插拔次数	≥50
测试电压U _{r.m.s.}	1 kV
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度	≥1.6 mm
安装高度	5.4 mm
Hot plugging	无

材料特性

材料(插芯)	热塑性树脂，玻璃纤维填充 (PBTP) 外壳：钢、镀锡
颜色(插芯)	白
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c)：铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

包含危险等级的要求集	R26
------------	-----

规格和认证

规格	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

商业数据

包装尺寸	25
净重	21 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140093676
eCl@ss	27440214 D-Sub 耦合器
ETIM	EC001136
UNSPSC 24.0	39121469