

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke LED2WORK GmbH.

Leverandørens adresse: Vertrieb, Stuttgarter Straße 13A, 75179 Pforzheim, DE

Modelidentifikation: 2941-5021-00-LE-215e

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	-		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	5	Energieffektivitetsklasse	C
Nyttelysstrøm (ϕ_{use}), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	818 i Bred kegle (120°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	5 700
Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W	5,3	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeft (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	95

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	6	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	215		
	Dybde	14		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,326 0,352
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		453	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af spredningsvinkler, der kan vælges	112
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		90	Overlevelseshæft	-
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		-		


(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spektrale Strahlungsverteilung
Spectral power distribution



Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 22/11/2024



EPREL-registreringsnummer: 2192510

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192510>

Leverandør: LED2WORK GmbH (Fabrikant)

Websted: led2work.com

Kundeservice:

Navn: Vertrieb

Websted: www.led2work.com

E-mail: info@led2work.com

Telefon: +49 7231 44920-00

Adresse:

Stuttgarter Straße 13A
75179 Pforzheim
Tyskland