

Presentazione

Gamma prodotto	Advantys ABE9
Tipo prodotto	Divisore splitter passivo IP67
Numero di uscite	8
Collegamento elettrico	1 connettore cavo precablato, 5 m lunghezza cavo 8 connettori femmina M12 5 pin
LED di stato	1 LED per via (giallo) stato via 2 LED (verde) Alimentazione ON

Caratteristiche tecniche

Numero di direzioni	16 vie
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V CC
Corrente per vie	4 A
Gruppo di isolamento	Categoria 3 conforme a VDE 0110
Posizione operativa	Qualunque posizione
Tipologia fissaggio	Fissaggio con viti M4
Resistenza contatto	5000 $\mu\Omega$
Corrente di comune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Separazione comuni	Senza o con
Peso prodotto	1,61 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 conforme a CEI 60529
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente operativa	-20...80 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Resistenza alle vibrazioni	0,2 gn (F= 57...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6, test FC
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 68-2-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,300 cm
Confezione 1: larghezza	27,900 cm
Confezione 1: profondità	28,800 cm
Confezione 1: peso	1,350 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	8,300 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	 Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------