

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - 分配器



1208051

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208051>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



分配器，类型: 导轨安装式模块，保护等级: IP20，位数: 4，标识材料: 金属，接线方式: M17圆形连接器，电缆出口: 上下各，壳体尺寸: 1，颜色: 灰色，Ethernet

产品描述

FDX-20系列DIN导轨分配器，用于即插即用连接，配备2x LC Duplex耦合器和1x M17 4位插座，插座安装在底面（根据需要，也可以将插座安装在顶部）。用于DIN导轨安装的壳体（2件式）可通过背面适配器（也可以安装在侧面）安装

优势

- 支持正面直观操作，统一外形有助于实现柜内清晰的布线
- 支持六个放置方向，实现灵活DIN导轨安装
- 适用于工业应用
- 支持即插即用，缩短安装时间
- 链路中的直线排布引脚分配
- 元件经全面测试，确保持续可靠的数据连接
- 卡接在NS 35/7.5或NS 35/15标准DIN导轨上
- 传输速率达1000 Mbps

商业数据

订货号	1208051
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNHBC
产品关键代码	ABNHBC
GTIN	4063151276676
单件重量（含包装）	594 g
单件重量（不含包装）	459.416 g
原产地	DE

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - 分配器

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208051>



技术数据

产品属性

产品类型	网络分线盒
类型	导轨安装式模块
传感器类型	Ethernet
位数	4
连接图表	LC-Duplex
导线数	4
模块插槽数目	2
插槽数目	4
保护盖	是
电缆出口	上下各

电气特性

衰减	≤ 0.6 dB
传输介质	FO

连接数据

连接技术	
连接方式	M17圆形连接器

尺寸

宽度	40 mm
高度	130 mm
深度	115 mm

壳体

外壳厚度	40 mm
------	-------

机械特性

冷压头直径	1.25 mm
-------	---------

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级，符合UL 94	V0
冷压头材料	氧化铝陶瓷
外壳材料	金属
外壳表面材料	粉末镀层，灰色（金属外壳）

电缆/电线

光缆类型	多模玻璃光纤
光缆类型	Fan out
电缆外径	≤ 12.00 mm (6 mm)

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - 分配器

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208051>



单根导线直径	6 mm ... 12 mm 2 mm
光纤	
光纤数	4
光纤	GOF
光纤类型	多模光纤62.5/125 µm
传输介质	FO

特性

衰减	≤ 0.6 dB
----	----------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 55 °C

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	灵活重新插接DIN导轨适配器的选项

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - 分配器

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208051>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - 分配器

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208051>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn