



**FAG****7314-B-XL-TVP-UA**

Roulement à billes à contact oblique

Roulements à billes à contact oblique 73...-
B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en
plastique

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

variante de design	B	B
joint	Sans	Sans
Cage	TVP	Cage plastique
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S0	Stabilisation dimensionnelle (150°)
condition de l'appairage (jeu axial / précharge)	UA	Jeu standard
lubrifiant	Sans	Sans

dimensions principale & données de performance

d	70 mm	Alésage
D	150 mm	Diamètre extérieur
B	35 mm	Width
C _r	126.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	93.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	6.200 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	6.000 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	4.750 1/min	Vitesse de base
≈m	2,565 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	82 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D a max	138 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
D b max	143 mm	Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure
r a max	2,1 mm	Rayon de gorge maximum
r a1 max	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r min	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D 1	119,62 mm	Diamètre joint bague extérieure
d 1	102,26 mm	Diamètre joint bague intérieure
a	63,7 mm	Distance sommet des cones de pression
α	40 °	Contact angle

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

A min	50 µm	Jeu axial par jeu min.
Tol (+)	12 µm	Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert