



Principales

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Contrôleur de mouvement

Complémentaires

Accessoires associés	LMC216
Nombre d'axes	16
Nombre entrées TOR	8 pour entrée logique se conformer à CEI 61131-2 Type 1 4 pour entrée de sonde tactile se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Entrée logique tension	- 3 à 5 V 15 à 30 V
Type de tension d'entrée numérique	CC
Courant d'entrée TOR	4 mA pour entrée logique
Filtrage anti-rebonds	100 µs à 4,29 s configurable entrée logique 100 µs à 4,29 s configurable entrée de sonde tactile 100 µs à 4,29 s configurable entrée d'interruption
Distance maximale entre les appareils	<50 m
Nombre sorties TOR	8 sortie logique
Courant de sortie logique	500 mA pour sortie logique
Courant de fuite maximum	0,5 mA
Nombre de module d'extension E/S max	1
[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Puissance consommée	30 W
Type de mémoire	512 MB RAM DDR2 128 Ko NVRAM
Langage de programmation	LD (échelle) CFC (graphe fonctionnel continu) SFC (graphe fonctionnel de commande) FBD (diagramme bloc fonction) IL (liste d'instructions) ST (texte structuré)
Type de connexion intégrée	2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Sercos 1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP 1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour codeur maître 1 liaison série, connecteur RJ45 pour le protocole RS232/RS485 1 port CAN, connecteur SUB-D 9 pour le protocole CANopen 1 port USB, connecteur USB type B
Alimentation	Alimentation puissance: 24 VCC
Largeur	44 mm
Hauteur	270 mm
Profondeur	222 mm
Poids	2,2 kg

Environnement

Normes	EN/CEI 61131-2 CSA C22.2 No 14 UL 508 CSA C22.2 No 142
Certifications du produit	EAC CULus CSA CE
Température de fonctionnement	5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 61131-2
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm à 5...8,4 Hz 10 m/s² à 8,4...150 Hz
Tenue aux chocs mécaniques	150 m/s² pour 6 ms (opération) se conformer à EN/CEI 60721-3-3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	32,5 cm
Longueur de l'emballage 1	42,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,2 kg
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	75,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------