

Fiche produit

Caractéristiques

EZ9E312MCCU

Metal compact consumer unit, Easy9, 3 row, 12 modules each



Principales

Gamme	Easy9
Application	Distribution
Type de produit ou équipement	Empty consumer unit
Type d'extensibilité	Armoire métallique
Nombre de modules 18 mm par rangée	12
Équipement fournis	Bloc terminal mis à la masse / neutre Busbar neutral cable

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre total de modules de 18 mm	36
Nombre de rangées horizontales	3
Nombre de voies	34 ways (départ)
Matière du coffret	Métal
Type de face avant	Opaque
Courant nominal	100 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230/240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Entrée défonçable
Section de câble	1...25 Mm ² incoming
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	OUI
Poids du produit	10,5 Kg
Hauteur	312,4 Mm
Largeur	780,4 Mm
Profondeur	112 Mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	BS 7671 BS EN 61439-3
Certifications du produit	UKCA
Degré de protection IP	IP3x (with closed door) IP2X (with open door)
Tenue aux chocs IK	IK05
Catégorie de surtension	II

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,500 Cm
Largeur de l'emballage 1	33,500 Cm
Longueur de l'emballage 1	79,000 Cm
Poids de l'emballage 1	10,212 Kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	115,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 Cm
Poids de l'emballage 2	234,452 Kg

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
Global warming ; Total life cycle	478 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	478