


**GAY40-XL-NPP-B** [🔗](#)

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GAY...-NPP-B,
bague extérieure sphérique, fixation par vis
sans tête, étanchéité P des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	NPP	NPP
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D _{SP}	80 mm	Diamètre extérieur
B	39,45 mm	Largeur
C _{ur}	910 N	Limite à la fatigue, radiale
C _r	32.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,53 kg	Poids

Dimensions

C	21 mm	Largeur, bague extérieure
S	10,5 mm	Distance piste
d ₁	52,4 mm	diamètre de bord bague intérieure
d ₂	49,3 mm	Diamètre de bord joint bague intérieure
C _a	6,4 mm	Distance trou de lubrification
A	8 mm	Distance taraudage
W	4 mm	Largeur entre plats



facteurs de calcul

f ₀	13,6	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

Caractéristiques

-  F_r Effort radial
-  F_a Effort axial uni directionnel
-  F_a Effort axial dans les 2 directions
-  L_h Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique