




FAG

6228

Roulement à billes

Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d'acier

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	Sans	Sans
Cage	JN	Tôle d'acier
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
stabilisation dimensionnelle	S1	Stabilisation dimensionnelle (200°)
lubrifiant	Sans	Sans
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
type d'alésage	Z	Cylindrique

dimensions principale & données de performance

d	140 mm	Alésage
D	250 mm	Diamètre extérieur
B	42 mm	Width
C _r	188.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	165.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	8.400 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	3.600 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	3.600 1/min	Vitesse de base
≈m	7,7 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	154 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$D_{a \max}$	236 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
$r_{a \max}$	2,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	213,8 mm	Diamètre d'épaulement bague extérieure
d_1	175,9 mm	Diamètre d'épaulement bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

f_0	14,9	Facteur de calcul
-------	------	-------------------

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Effort axial dans les 2 directions



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert