

Données techniques


22213EMKW33C3

Roulements à rotule sur rouleaux



ULTAGE®

VISUEL(S)





DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	65 mm
D - Diamètre Extérieur	120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	31 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	107 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Nb de trous de lubrification	3
b - Largeur rainure	7,83 mm
k - Diamètre trou	3,5 mm
Référence du manchon associé	H313
Classe de Jeu Radial	C3
Masse	1,527 kg

PERFORMANCE PRODUIT



PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	217000000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	212000000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	25900000 mN
e - Coefficient	0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale	2.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	2.79
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	4.15
N ref - Vitesse thermique de référence	31800 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	41400 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	473,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	74 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon	70 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon	8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	111 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X.Fr + Y.Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Charge radiale statique équivalente

$$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Les valeurs de e, Y1, Y2 et Y0 sont indiquées dans le tableau ci-dessus.