

#### Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Singlemode fibre optic pigtail
Farbe	Sheath: gelb SC housing: blau SC boot: blau
Kabelverpackung	Rolle von 1 m
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

#### Zusatzmerkmale

Dämpfung	0,45 dB / 1 km bei 1310 nm 0,3 dB / 1 km bei 1550 nm
Biegeradius	50 mm dynamic 30 mm statisch
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	50 dB SC
Fibre performance	OS2 9/125 µm
LWL-Durchmesser	900 µm
Austauschmodus	Simplex
Übertragungsmodus	Einzelbetrieb
Number of optic fibre	1
Kabelaußendurchmesser	0,9 mm +/- 0,2 mm
Material	Keramik: SC connector ferrule
Kabellänge	1 m
Zielregion	Europa Asien-Pazifik.

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Installation	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Standards	SC connector: TIA/EIA-604-3 SC connector: IEC 61754-4 Ed.2 Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flame retardance: IEC 60332-1 Fire retardance: IEC 60332-3C Flame retardance: UL 94 V0 Fibre performance: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Fibre performance: ITU G.652.D

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich