



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iOF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[In] courant nominal	2...100 MA at 24...240 V, CA 50/60 Hz 2...100 MA at 24 V, CC 2...100 MA at 48 V, CC 2...100 MA at 60 V, CC 2...100 MA at 130 V, CC 2...100 MA at 220 V, CC
Pas de 9 mm	1
Normes	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Certifications du produit	UKCA[RETURN]CE
Labels qualité	CCC EAC

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 iC60 Acti9 iLD disjoncteur à courant résiduel à double borne (RCCB)
Mode opératoire	Daisy chain jusqu'à 100 appareils
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 KV
Mode d'installation	Encliquetable
Emplacement de montage	Côté gauche du disjoncteur
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : OUI
Hauteur	86 Mm
Largeur	9 Mm
Profondeur	73 Mm
Poids Net	32 G
Couleur	Blanc

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (haut) 1 câble(s) 1...4 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (haut) 1 câble(s) 0,5...2,5 mm ² - flexible Borniers à vis-étrier (haut) 2 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (haut) 2 câble(s) 1,5 mm ² - flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	10 Mm
Couple de serrage	1 N.M haut

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 Cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 Cm
Poids de l'emballage (Kg)	42,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	8,200 Cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	26,500 Cm
Poids de l'emballage 2	582,000 G
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 Cm
Poids de l'emballage 3	6,608 Kg

Durabilité de l'offre

Potentiel de recyclabilité, en %	29
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la fabrication	0.30307025075069877
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la distribution	0.01115891795762297
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de l'installation	0.015447605498417795
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'usage	0.5311163929133567
Sans SVHC REACH	Oui
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B5]	0.05 kg CO2 eq.
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Empreinte carbone de la fin de vie	0.0827999163240934
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone du cycle de vie total	1

Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil 
Directive UE RoHS	Conforme 
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique