




Raccord à souder pour capteurs process

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 taraudage Aseptoflex Vario
- 2 Orifice de fuite
- 3 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	16 bar	1,6 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	312,8
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité
Raccord process	Raccord à souder Ø 50 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------