

**TASE50-XL-N** **Palier à semelle**

Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

**X-life****Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |                                                       |
|-----------|----|-------------------------------------------------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron                                        |
| rainure   | N  | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |
| Material  | GG | Cast iron                                             |

**dimensions principale & données de performance**

|                |         |                 |
|----------------|---------|-----------------|
| d              | 50 mm   | Alésage         |
| L              | 200 mm  | Longueur totale |
| H <sub>2</sub> | 115 mm  | Hauteur         |
| ≈m             | 2,84 kg | Poids           |

**Cotes de montage**

|                |        |                            |
|----------------|--------|----------------------------|
| J              | 158 mm | Distance trous de fixation |
| N              | 18 mm  | Largeur (rainure)          |
| N <sub>1</sub> | 23 mm  | Longueur (rainure)         |



Dimensions

|                |         |                                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| H              | 57,2 mm | Distance axe arbre                           |
| A              | 54 mm   | Largeur (base)                               |
| A <sub>1</sub> | 34 mm   | Largeur (tête)                               |
| H <sub>1</sub> | 21,5 mm | Hauteur (base)                               |
| B <sub>1</sub> | 62,8 mm | Largeur totale du collier de blocage         |
| S <sub>1</sub> | 38,2 mm | Distance of raceway to locking collar        |
| Q              | M6      | Taraudage de raccordement pour lubrification |

information additionnelle

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| ASE10         | Corps de palier         |
| GE50-XL-KTT-B | Désignation roulement   |
| KASK10        | Couvercle de protection |

Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |