

Données techniques


2302S

Roulements à rotule sur billes



Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	15 mm
D - Diamètre Extérieur	42 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	17 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Classe de Jeu Radial	CN
Classe de précision	P0
Masse	0,113 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	12300000 mN
C0 - Capacité Charge Statique	2910000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	130000 mN
e - Coefficient	0.51
Y0 - Coefficient charge statique axiale	1.3
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur	1.2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur	1.9
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	108000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	84000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	20 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	37 mm



DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement

1 mm

