


59 - KLUCZE OCZKOWE PROSTE METRYCZNE



Norme :

NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

Opis :

- Klucze oczkowe proste: główki wysmukłe i krótkie ramię do pracy w trudno dostępnych mechanizmach.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki.
- Wymiary metryczne: od 6 do 32 mm.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A [mm]	B x B1 [mm]	E [mm]	L [mm]	I [mm]	[g]
59.6X7	6X7	10,8 x 12,0	5,0	120	100	10
59.8X9	8X9	13,2 x 14,5	5,5	135	115	16
59.10X11	10X11	15,8 x 17,2	6,4	150	128	28
59.12X13	12X13	19,8 x 21,2	7,2	165	143	40
59.14X15	14X15	21,2 x 24,4	7,9	185	157	50
59.16X17	16X17	24,2 x 26,5	8,5	210	168	65
59.18X19	18X19	27,0 x 28,6	9,2	225	189	80
59.21X23	21X23	30,5 x 33,6	9,9	240	217	130
59.22X24	22X24	32,0 x 35,2	10,6	255	217	130
59.26X28	26X28	36,5 x 39,2	11,3	270	265	230
59.27X29	27X29	39,2 x 43,6	12,6	315	285	270
59.30X32	30X32	45,0 x 48,0	13,8	335	285	280