

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず,
取付け方法: ハンダ接続

図は10極仕様

特長

- ✓ 外部 : 対応するMSTB 2,5またはFKC 2,5プラグで接続
- ✓ 内部 : 水平または垂直にはんだ接続
- ✓ ハウジング内部は付属のシールで防塵
- ✓ デバイス内側からハウジングパネルを通じて取付け
- ✓ デバイス/ハウジングパネルのソケットアッセンブリ



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 017918 186142
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	10.3 g
関税	85366990
生産国	ポーランド

技術データ

寸法

長さ	12 mm
ピッチ	5.08 mm
寸法a	76.2 mm
高さ	19 mm
はんだピンの長さ	3.2 mm

その他

製品範囲	DFK-MSTBA 2,5/...-G
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

技術データ

その他

定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV
定格電圧 (III/3)	250 V
定格電圧 (III/2)	320 V
定格電圧 (II/2)	400 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	12 A
最大負荷電流	12 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	16

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

認証

認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEx CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	250 V

IECEx CB Scheme 	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	250 V

CCA	
標準規格 IN	12 A
定格電圧UN	250 V

EAC

cULus Recognized		
	B	D
標準規格 IN	15 A	10 A
定格電圧UN	300 V	300 V

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

アクセサリ

星型キーイング - CR-MSTB - 1734401



コーディングセクション、ソケットの穴または逆仕様プラグに挿入、色：赤、絶縁材

フィラープラグ

アクセサリ - MSTB-BL - 1755477



キーイングキャップ、仕切り用、ソケットピンに差込み、緑色、絶縁材質

取付け具

ねじセット - DFK-MSTB-SS - 0708263



ねじセット、機器壁面にソケットを固定、ねじ (M3 x 10) /スプリングワッシャ/ナットで構成

その他の製品

プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/16-ST-5,08 - 1757158



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - 1781124



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

アクセサリ

プリント基板用コネクタ - FKC 2,5/16-ST-5,08 - 1873197




プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - 1808955



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 圧着接続, 色: 緑, 電流[A]
および接続電線断面積[mm²]のデータに対応するメス圧着式コンタクト : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/
MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA
= Bandkontakte

プリント基板用コネクタ - QC 1/16-ST-5,08 - 1883844



プラグ, 定格電流: 10 A, 定格電圧 (III/2) : 630 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 圧接接続QUICKON, 色: 緑,
コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - 1769159



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト
表面: すず

プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - 1764248



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト
表面: すず

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

アクセサリ

プリント基板用コネクタ - FKCVR 2,5/16-ST-5,08 - 1874099



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - FKCVW 2,5/16-ST-5,08 - 1873799



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - 1826429



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 - 1809640



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 圧着接続, 色: 緑, 電流[A]
および接続電線断面積[mm²]のデータに対応するメス圧着式コンタクト : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/
MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA
= Bandkontakte

プリント基板用コネクタ - MVSTBW 2,5/16-ST-5,08 - 1792896



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978

アクセサリ

プリント基板用コネクタ - MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 - 1792388



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

ベースストリップ - IC 2,5/16-G-5,08 - 1786543



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

ベースストリップ - ICV 2,5/16-G-5,08 - 1786080



ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続

プリント基板用コネクタ - FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - 1777426



プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: ネジ接続, 色: 緑, コンタクト表面: すず

プリント基板用コネクタ - FKCT 2,5/16-ST-5,08 - 1902259




プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧 (III/2) : 320 V, 極数: 16, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず


図面

ベースストリップ - DFK-MSTBA 2,5/16-G-5,08 - 1898978


穴あけ加工図



外形寸法



外形寸法



寸法b: 2.38 mm + (5.08 mm×極数)

寸法c = 寸法b + 7.22 mm