





RCJY40-XL-N

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

rainure	N	Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles
Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
L	130 mm	Largeur de bride
U	54,2 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	34.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	840 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,87 kg	Poids

Cotes de montage

J	101,5 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	36,5 mm	Hauteur logement
A ₁	13 mm	Épaisseur de bride
A ₂	24 mm	Distance piste
B	49,2 mm	Largeur
V	110 mm	Diamètre d'épaulement logement
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
CJ08	Corps de palier
GYE40-XL-KRR-B	Désignation roulement
KASK08	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.