

**E.S404 E.S400 - Tournevis dynamométriques électroniques à lecture de couple****Description :**

- Précision :  $\pm 2\%$  sens horaire ( $\pm 3\%$  antihoraire) entre 20% et 100% de la capacité du tournevis.
- Résolution: 0,1 cN.m.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Sortie 1/4" avec système d'auto-blocage pour embouts série 1 et série 6.
- Unité de mesure : cN.m, in.lb, Kg.cm .
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB.
- Clavier verrouillable (l'opérateur a uniquement accès au choix de programme et à la mémorisation des résultats).
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.
- Livrés avec 1 pile AAA-LR03 1.5V.
- Livrés avec certificat d'étalonnage ISO6789.
- Livrés en coffret plastique et plateau mousse, dim. (L.xl.xH.): 570x100x70 mm.
- Câble USB E.S404-USB et set bouchons E.S404-KIT disponibles en rechange.

---

**L [mm]:** 215

---

**Capacité [N.m]:** 0,4 - 4

---

**[kg]:** 0,630

---