


89310-TV

Butée à rouleaux cylindrique

Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Cage	TV	Cage plastique en PA66
------	----	------------------------

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
D	95 mm	Diamètre extérieur
T	27 mm	Hauteur
C _a	168.000 N	Charge dyn. de base, axiale
C _{0a}	560.000 N	Charge stat. de base, axiale
C _{ua}	59.000 N	Limite à la fatigue, axiale
n _G	3.950 1/min	Vitesse limite
n _{gr}	1.460 1/min	Vitesse de base
≈m	0,875 kg	Poids

Cotes de montage

d _a	92 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _a	56 mm	Diamètre maximum épaulement du logement
r _a	1,1 mm	Rayon de gorge



Dimensions

D ₁	52 mm	Alésage rondèle logement
d ₁	95 mm	Rip diameter shaft washer
B	27 mm	Largeur
r _{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D _{c1}	50 mm	Alésage cage

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

K89310-TV	Cage à rouleaux
GS89310	Rondèle logement
WS89310	Rondèle arbre

Caractéristiques

-  Effort axial uni directionnel
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert