

MERKMALE

- BNC-Stecker
- Vernickeltes Gehäuse sorgt für eine hohe Verarbeitungsqualität
- Goldkontakte sorgen für maximale Effizienz
- Crimp-Anschlussmethode
- 50 Ω Impedanz
- Betriebsfrequenz von 4 GHz
- Isoliermaterial: PTFE
- Normale Polarität

Gerader 50- Ω -BNC-Kabelsteckverbinder von RS Pro, Stecker, RG174

RS Best.-Nr. 546-3800



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

50 Ohm BNC-HF-Koaxial-Steckverbinder mit Bajonettkupplung und Kabelklemmenanschluss. Diese geraden 50-Ohm-BNC-HF-COAX-Kabelklemmenstecker haben ein vernickeltes Gehäuse, einen vergoldeten Mittenkontakt und sind für den Einsatz mit einer Vielzahl von HF-Koaxialkabeltypen vorgesehen.

Allgemeine Spezifikationen

Koaxial-Steckverbindertyp	BNC-Steckverbinder
Geschlecht	Stecker
Montageart	Kabelmontage
Anschlussmethode	Klammer
Gehäuseausrichtung	Gerade
Kabeltyp	RG174
Anbaugehäuse	Nein
Gehäusebeschichtung	Nickel
Kontaktwerkstoff	Messing
Kontaktbeschichtung	Gold
Gehäusematerial	Messing
Typ	BNC
Isoliermaterial	PTFE
Anwendung	Antennenanschluss, Kabelmodems, Telekommunikation, medizintechnische Geräte, Satcom, CCTV

Elektrische Spezifikationen

Impedanz	50ohm
Polarität	Normal
Betriebsfrequenz	4GHz




Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN613140
Standardausführung	RoHS-kompatibel



Dimensions:

Units: mm (in)



STRIPPING DIMENSION