



FAG

UCF207 [🔗](#)

Corps de roulement à bride

Palier applique UCF

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	117 mm	Largeur de bride
U	44,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	27.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	800 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	1,524 kg	Poids

Cotes de montage

J	92 mm	Distance trous de fixation
N	14 mm	Trou de fixation
N ₁	92 mm	Distance trous de fixation
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	34 mm	Hauteur logement
A ₁	16 mm	Épaisseur de bride
A ₂	19 mm	Distance piste
B	42,9 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
F207	Corps de palier
UC207	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.