

UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条



0828750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828750>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于端子的标记条，用于标识Cabur接线端子，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK CARD，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK PRIME，BLUEMARK ID，BLUEMARK ID COLOR，TOPMARK LASER，TOPMARK NEO，BLUEMARK E.CARD，THERMOMARK PRIME 2.0，安装方式: 锁扣，适用的模块宽度：5.5 mm，标签数: 66，文本框高度: 10 mm，文本框宽度: 5 mm

优势

- UCT5-TM...系列UniCard标记包括用于Cabur端子的标记条
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- 卡上留有功能描述区域
- 标记条支持多行标记

商业数据

订货号	0828750
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2118
产品关键代码	BG2118
目录页面	页码164 (C-3-2019)
GTIN	4046356544900
单件重量（含包装）	14.484 g
单件重量（不含包装）	13.111 g
原产地	PL

UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条

0828750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828750>



技术数据

说明

概述	可通过热转印打印机标识
----	-------------

产品属性

产品类型	端子标识
应用领域	接线端子：Cabur
针距	5.5 mm
型号	高

标识

标签数	66
每排单独标记数	11
标识技术	用于板式和卡式材料的热转印，UV LED技术，直接激光标识

尺寸

宽度	5 mm
高度	4.45 mm
长度	10 mm
针距	5.5 mm

文本框

文本框宽度	5 mm
文本框高度	10 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	EN ISO 1518-1:2023（遵照）
要求	≥ 5 N

UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条



0828750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828750>

结果	已通过测试
----	-------

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-己烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	EN ISO 22479:2022-06
结果	已通过测试
步骤	方法 B
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条



0828750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828750>

建议环境温度（ 存储/运输 ）	23 °C
建议湿度（ 存储/运输 ）	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)
储存寿命	2 年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

标准

标准/规程	EN 45545-2
-------	------------

安装

安装类型	锁扣
------	----

UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条

0828750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828750>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条



0828750

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828750>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn