

Hoja de características del producto

Características

ENN05010

Caja IP55 Rectangular 150x175x80 12 ent. 20/32

T



Principal

Gama de producto	Mureva BOX
Tipo de producto o componente	Caja de conexiones
Tono de color	Gris RAL 7035
Cantidad por juego	1 pieza

Complementario

Montaje de dispositivo de cableado	Superficie
Entrada de cable	Arandelas
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo tapa
Dimensión de la base	175 x 150 x 80 mm
Número de entrada para cables	10 grommets Ø 25 mm 2 grommets Ø 32 mm
Material	PP (polipropileno) tapa SBS (estireno-butadieno-estireno) pasacables
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II según IEC 536
Altura	90 mm
Anchura	195 mm
Profundidad	165 mm
Peso del producto	0,4 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...40 °C
Grado de protección IP	IP55 según IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 según EN 50102
Resistencia al fuego	750 °C
Normas	EN 60670
Certificaciones de producto	CE

Características ambientales	Sin halógenos
-----------------------------	---------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1838 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Hungría
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------