

# 操作 器

51-  
282.0252F

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/51-282.02...>

您的产品:



## 51-282.0252F 操作器

### 安装

设计: 平面的  
安装类型: 面板安装

### 操作

灯罩发光: 发光

### 电气特性

开关电压和电流:  
250 VAC, 5 A (阻性)  
250 VAC, 3 A (焊接端子)  
250 VAC, 2 A (感性,  $\cos(\phi) = 0.7$ )  
125 VAC, 3 A (感性,  $\cos(\phi) = 0.7$ )  
220 VDC, 0.1 A (感性, L:R = 30 ms)  
110 VDC, 0.2 A (感性, L:R = 30 ms)  
60 VDC, 0.7 A (感性, L:R = 30 ms)  
24 VDC, 2 A (感性, L:R = 30 ms)

触点: 2 NC / 2 NO

额定工作电压 **U<sub>e</sub>**: 250 VAC/DC 根据 EN IEC 60947-1

开关额定值: 250 V @ 3 A

电气寿命: 50 000 cycles of operation

耐电强度: 2500 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min, 根据 IEC 61058-1, 部分 15

防护等级: II

标准: 根据 EN / IEC 61058-1

热电流 **I<sub>th</sub>**: 连续运行和环境温度下的最大电流, 不超过引用的最大值  
3 A

### 机械特性

端子: 焊接端子

触点材质:	金
开关动作:	自锁
开关系统:	快动开关元件
开关系统:	自洁, 双断快动开关系统 每个元件1个常闭1个常开
机械寿命:	1 百万次
操作力:	1,8 ... 6 N, 取决于开关元件的数量
操作行程:	3 mm
拧紧力矩:	固定 最大 0.5 Nm
电线横截面面积:	快动开关元件两侧有镀锡端子 最大电缆直径2 × 1.2 mm 最大细多股导线线径1 × 1 mm <sup>2</sup>
重量:	0.007 kg

### 环境条件

正面IP等级:	IP65, 符合DIN EN 60529标准
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C, 作为一个块状物安装, 确保热量可以自由散发
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C
抗冲击能力:	10 ... 500 Hz, 振幅 1.5 mm p-p 根据 IEC 60068-2-6
耐振动能力:	10 g, 10 Hz ... 1500 Hz, 振幅 0.75 mm (正弦曲线), 根据 DIN EN 60512-4-4, DIN EN 60068-2-6
耐候性:	标准条件,根据 DIN EN 60068-2-30 变化条件,根据 DIN EN 60068-2-14




### 证书

标准认证:	CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL, VDE
符合标准:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 30 / EU (EMC), 2014 / 35 / EU (LVD)
<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant


### 其他

简述:	操作器, 发光, 2 NC / 2 NO, 自锁, 焊接端子, IP65, 符合DIN EN 60529标准
外壳颜色:	黑色
最大开关单元的数量:	4
接线图:	





外形尺寸:



- A = 焊接端子
- B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
- C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm

